



Myjnie przejazdne tunelowe


Rakentaminen

Sisävaippa ruostumatonta terästä



**Ruostumattomasta teräksestä
valmistetut pumpput**


**Leveyssäädettävillä verhoilla erotetut
vyöhykkeet**





**Helppo pääsy säiliöihin autopesun
ulkopuolelta**

Tiputusvyöhykkeet prosessien välillä



Kulmaprofiliset ruiskuputket


Modulaarinen rakenne





Eristetty kotelo, valmistettu helposti irrotettavista paneeleista


Palkit kuljettajan pääsyä varten autopesulaan



Kunkin prosessin esisuodatus

Autopesun imuaukon leveyttä säädellään liukuovilla






**Muoviset vaihdettavat suuttimet
säädettävällä suihkutuskulmalla**


Edut

Matala nesteensiirto




Suuri pesutarkkuus

Suljetun kierron pesu



Ohjaus


Intuitiivinen 7"



Tekniikkojen ja operaattoreiden sisäänkirjautuminen



Kaskaditasojen ohjelmointi ja puhdistuksen virkistys

ON/OFF				
Poziom górny zbiornik 1	Poziom górny zbiornik 2	Poziom górny zbiornik 3	Poziom górny zbiornik 4	Poziom górny zbiornik 5
2500[L]	2700[L]	1500[L]	1500[L]	2000[L]
Poziom dolny zbiornik 1	Poziom dolny zbiornik 2	Poziom dolny zbiornik 3	Poziom dolny zbiornik 4	Poziom dolny zbiornik 5
2200[L]	2400[L]	1200[L]	1200[L]	1700[L]
Uzupełnianie z: ZBIORNIK 2	Uzupełnianie z: ZBIORNIK 3	Uzupełnianie z: ZBIORNIK 4	Uzupełnianie z: ZBIORNIK 5	Uzupełnianie z: SIEĆ



kosketuspaneeliohjaus Sisäänrakennettu autonpesutyökalenteri

Sisäänrakennettu kalenteri seuraamaan johtavuutta, kemiallisten käsittelyjen ja pesujen pH:ta



Modbus-tiedonsiirto muiden pääohjaimien kanssa

Laitteet

Kemikaalikäsittelyn suodatus virtaussuodattimella





**Jokaisen säiliön nestemäärän portaaton
mittaus**


Painemittarilla varustetut putkistot



**Automaattinen kaskadi prosessien välillä
- ohjataan pneumaattisilla venttiileillä**



Suora lämmitys polttimella tai sähkölämmittimillä





Vetokaapit koko kiskon pituudella

Lisätiiviste kiskon alla



**Pumppujen virtauksia säädetään
manuaalisesti läppäventtiileillä,
valinnaisesti invertteriinverttereillä**